



# Colamark



## 达尔嘉 A103 回转式圆瓶贴标机

针对医药、食品、保健品等行业中的细小圆柱型包装容器，如安瓿瓶、西林瓶、口服液瓶等进行高速、高稳定性贴标的设备





## 主要性能及特点

- ▶ 上料台立式上料→拨轮转盘立式送料→立式贴标→立式收料；确保物料稳定、高速运作。
- ▶ 瓶身三点定位，避免普通立式贴标时瓶身垂直度误差造成的贴标歪斜，确保贴标精度满足流水式生产作业
- ▶ 可单机使用也可联机使用：
  - 上料方式：上料台上料或联机进料（选配）
  - 出料方式：收料台收料或联机出料（选配）
- ▶ 可选视像检测装置提供多种检测功能，如标贴检测、漏码检测以及打印内容检测等；不合格产品将被剔除回收
- ▶ 聚碳酸酯透明防护外罩
- ▶ POM分料拨轮
- ▶ 可选配自动入托机，同步完成贴标入瓶托
- ▶ 可选配热烫式印字机、热转印打印机或喷码机同步完成打码及贴标功能
- ▶ 配套设备的运行状态和报警信息均可在系统中实时反映

### 型号规格

### A103

瓶子规格	直径: $\phi 10 \sim 30\text{mm}$ (直径变化时可能需要更换拨轮及转盘组件)
贴标速度	稳定速度 400瓶/分钟
贴标精度	$\pm 0.5\text{mm} \sim 1.0\text{mm}$ (视乎瓶子规格及标签大小)
电源及总功率	220VAC $\pm 5\%$ 50Hz $\geq 1.5\text{kW}$
机器尺寸	(L)2,290mm x (W)1,980mm x (H)1,870mm

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身定制的设计方案)

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉（广州）标识设备有限公司

广州 经济技术开发区 锦秀路19号

电话: (020) 8221 6718

传真: (020) 8221 5799

技术热线: 400 810 9710

电邮: info@colamark.cn

网址: www.colamark.cn

邮编: 510730

Colamark Technologies Limited

820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong

香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨