


Colamark



达尔嘉 RH1 高速卧式入托机


新型卧式入瓶托装置，适用于医药、保健品、食品等行业

针对安瓿瓶、西林瓶、口服液瓶等瓶形实现高速准确地把瓶子装入瓶托



主要性能及特点

- 瓶托多重检测定位，自动入托率达99.5%
- 换瓶或瓶托时，只需进行简单的调整和参数设定，令操作更加简单快捷
- 与贴标机联机使用，入托缓冲仓完全与贴标动作同步配合：少托时，贴标速度会相应降低；缺瓶时，瓶托自动停止等候
- 2ml安瓿瓶最高入托速度每分钟达800瓶（取决于瓶托的质量及每托的瓶数）
- 10ml安瓿瓶、口服液瓶稳定入托速度每分钟600瓶（取决于瓶托的质量及每托的瓶数）
- 可通过瓶托输送带手动分托、加装分托机自动分托或与制托机联机使用



型号规格 RH1

瓶子规格	直径: $\Phi 11.5-22\text{mm}$
瓶托规格	最小长度:30mm 托体宽度:40-200mm,2-20支/托
入瓶托率	$\geq 99.5\%$ (以瓶子计)
入瓶托速度	稳定速度600瓶/分钟(取决于瓶托的质量及每托的瓶数)
电源及总功率	220VAC $\pm 5\%$ 50Hz 1kW
整机尺寸	(L) 2,440mm \times (W)676mm \times (H)1,021mm

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身定制的设计方案)

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉（广州）标识设备有限公司 广州 经济技术开发区 锦秀路19号
 电话：(020) 8221 6718 传真：(020) 8221 5799 技术热线：400 810 9710
 电邮：info@colamark.cn 网址：www.colamark.cn 邮编：510730

Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong
 香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨